

## GALEA

5071YGH125R05-22X40

EAN 4031582354331



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Galea                            |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja        |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                           |
| Električni provod              | ✓                                |
| Statički Nosivost              | 200 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                            |
| Sveukupna visina               | 162 mm                           |

## TOCAK

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen, električni provodnik            |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje                    | klizni lezaj                                  |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                                |
| Prečnik                    | 125 mm                                        |
| Širina omotac              | 30 mm                                         |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                                     |

## KUCISTE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Materijal       | poliamid  |
| oblik viljusa   | Zatvoreno |
| okretni lezaj   | Dve lopte |
| ofset           | 40 mm     |
| Otpor okretanju | 205 mm    |

## PRILAGOĐAVANJE

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf  | 22 mm           |
| Dužina sraf   | 40 mm           |

# GALEA

5071YGH125R05-22X40

EAN 4031582354331



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

