

# NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408

Bestelnummer 00801341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	60 mm
Asgatdiameter	30 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	60 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	1680 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1400 kg
Statisch Draagvermogen	2800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	7,064 kg

# NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408  
Bestelnummer 00801341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

