INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Attrition	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2520 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	4200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	1.45 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide , super lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	30 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6306

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Numéro de commande 00801260

Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Numéro de commande 00801260



© Copyright 2026 TENTE International GmbH