

## ALPHA

3470UOO100P62

EAN 4031582010206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha                                 |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 200 kg                                |
| Електропровідність                 | Ni                                    |
| Нержавіюча сталь                   | Ni                                    |
| Статичний Вантажопідйомність       | 400 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                 |
| Загальна висота                    | 128 mm                                |
| Загальна ширина                    | 75 mm                                 |
| Загальна вага                      | 0,73 kg                               |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма          | Широка                |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони    |
| Колір               | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm                 |
| Радіус повороту     | 90 mm                 |
| Поворотне з'єднання | 180 mm                |
| Діаметр ковпачка    | 75 mm                 |

## КОЛЕСО

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                       |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння                 | Підшипник ковзання             |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою             |
| Колір Колесо            | Природний білий                |
| Захист різьби           | Без різьби                     |
| Діаметр                 | 100 mm                         |
| Протектор               | 36 mm                          |
| Ширина тіла             | 36 mm                          |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D                |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 105 mm              |
| Ширина тарілки                            | 80 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 77 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 77 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 80 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 9 mm                |

# ALPHA

3470U00100P62

EAN 4031582010206



Номер замовлення 00004299

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

