

AGILA TWIN

2970PJO075P50 OFFSET-28 AXLE-M6

EAN 4031582302714

Número de comanda 00004271



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila twin
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	102 mm
Àmplia general	71 mm
Pes total	0,552 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Support Twin Roda
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	28 mm
Scio de giro	68,9 mm
Sterferencia de giro	137,8 mm
Dome Dictel	65 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	77 mm
Placa ampla	67 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	46,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	51,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	56 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	61,5 mm
Placa de diàmetre	8,5 mm

AGILA TWIN

2970PJO075P50 OFFSET-28 AXLE-M6

EAN 4031582302714

Número de comanda 00004271



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

