

## GALEA STAINLESS

5087PJC125P60-90x70

EAN 4031582367997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Galea stainless                 |
| Type                         | Zwenkwiel met dubbele rem       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | Nee                             |
| Roestvrij                    | Ja                              |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                           |
| Totale hoogte                | 163 mm                          |
| Totaal gewicht               | 0,57 kg                         |

## VORK

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide                                       |
| Vork Vorm                  | Gesloten                                        |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Offset                     | 40 mm                                           |
| Uitzwenking                | 205 mm                                          |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber        |
| Lager                         | Precisiekogellager, roestvrij |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes               |
| Diameter                      | 125 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 30 mm                         |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A                    |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 90 mm              |
| Breedte plaat                      | 70 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 60 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 70 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 50 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 55 mm              |
| Diameter bevestigingsgat           | 8 mm               |

# GALEA STAINLESS

5087PJC125P60-90x70

EAN 4031582367997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

