

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Номер замовлення 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Compacta
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Обвантажопідйомність 3 км/год	25 kg
Статичний Вантажопідйомність	50 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	17 mm
Загальна ширина	20 mm
Загальна вага	0,011 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	14 mm
Протектор	14 mm
Ширина тіла	14 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Виля Форма	Кутовий
Колір	Пасивований блакитним
Діаметр ковпачка	20 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	30 mm
Ширина тарілки	17 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	20 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	20 mm
Діаметр отвору планшета	4 mm

СОМРАСТА

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Номер замовлення 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

