

LINEA LIGHT

5925XSP100L51-11 RAL9002

EAN 4031582370751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○ ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea light
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	100 mm
Àmplia general	73 mm

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	32 mm
Scio de giro	102 mm
Sterferencia de giro	204 mm
Dome Dictel	41 mm

RODA

Material corporal	Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles de precisió
El Banda de rodadura Color	Gris de pissarra (RAL7015)
Roda de color	Gris de pissarra (RAL7015)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
Corporació ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	11 mm



El
Deutscher
Dissenyador
Club



Premi
Interzum



Premi IF
Disseny

LINEA LIGHT




5925XSP100L51-11 RAL9002

EAN 4031582370751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



El
Deutscher
Dissenyador
Club



Premi
Interzum



product
design
award

Premi IF
Disseny