

GALEA

5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308792



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Forgóvilla görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,45 kg
Teljes szélesség	65 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Világosszürke (RAL7035)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	180 mm
Kupola átmérője	59 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapág	Precíziós golyócsapág
Futófelület színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Kerék színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	90 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	90 mm
Talplemez szélessége	70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	50 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	54,4 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	70 mm
Tengely furat átmérője	8,2 mm

GALEA

5070JP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308792

Rendelési szám 00071787

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

