

# AGILA

2477PIO075P30-11

EAN 4031582361803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○○

Kopás ●●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 60 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 120 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 0,31 kg                     |

## VÁZ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles             |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó     |
| Szín         | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz  | 24 mm              |
| Körbeforgás  | 160 mm             |

## KERÉK

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén                 |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágó                      | Siklócsapágó                 |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül   |
| Átmérő                       | 75 mm                        |
| Futófelület szélessége       | 25 mm                        |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                   |

## SZERELVÉNY

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat   |
| Csavar furat átmérője | 11 mm   |
| Típek                 | A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. |

# AGILA

2477PIO075P30-11

EAN 4031582361803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

