

MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Roată | Alb natural |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 200 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Diametrul găurii Axă | 25 mm |
| Lungime butuc | 60 mm |
| Lățimea corpului | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 96 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 48 malul D |

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-------------|
| Performanța rolei | ● ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Maxtech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 500 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 400 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 1000 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Greutate totală | 1,17 kg |

MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061

Numărul de comandă 00034873

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

