

# ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Número de comanda 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Elastech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 160 kg

Tracidad de carga estàtica 320 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 0,387 kg

## RODA

Material corporal

Indefinició

suau

Material de la banda de rodadura Polipropilè, suau

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 40 mm

La duresa del Banda de rodadura 63 Shore A (A)

# ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Número de comanda 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

