

# AGILA

2478DIK150P50

EAN 4031582302370  
Bestelnummer 00030270

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                           |
| Type                         | Bokwiel                         |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                          |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                           |
| Totale hoogte                | 185 mm                          |
| Totale breedte               | 60 mm                           |
| Totaal gewicht               | 1,272 kg                        |

## WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Staalplaat                     |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, niet-markerend |
| Lager                         | Konuskogellager                |
| Kleur Wiel                    | Blauw gepassiveerd             |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes                |
| Diameter                      | 150 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                          |
| Breedte wielkern              | 32 mm                          |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A                     |

## VORK

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm       | Breed              |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd |
| Diameter koepel | 60 mm              |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 77 mm              |
| Breedte plaat                      | 67 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 46,5 mm            |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 51,5 mm            |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 56 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 61,5 mm            |
| Diameter bevestigingsgat           | 8,5 mm             |

# AGILA

2478DIK150P50

EAN 4031582302370  
Bestelnummer 00030270



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

