

## STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Název produktu              | Stylea                   |
| Typ                         | Otočné Kolečko           |
| Norma                       | EN12528 – Nábytková kola |
| Nosnost 3 km/h              | 50 kg                    |
| Elektrické vodivé           | Ne                       |
| Nerezové                    | Ne                       |
| Statická Nosnost            | 100 kg                   |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                    |
| Celková výška               | 33 mm                    |
| Stavební výška              | 52 mm                    |
| Celková hmotnost            | 0,05 kg                  |

## UCHYCENÍ

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                  |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo        |
| Otočné ložisko   | Přírubový čep, otočný     |
| Barva vidlice    | Grafitově černá (RAL9011) |
| Vyosení          | 12 mm                     |
| Poloměr otáčení  | 15,2 mm                   |
| Průměr otáčení   | 74 mm                     |

## KOLO

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Materiál středu   | Polyamid                      |
| Materiál běhounu  | Identické s tělem Kolo        |
| Ložisko           | Ložisko s distanční trubičkou |
| Osa kola          | Ozubené                       |
| Ochranná krytka   | Bez pouzdra                   |
| Průměr            | 35 mm                         |
| Šířka Běhoun      | 12 mm                         |
| Šířka středu kola | 12 mm                         |

## MONTÁŽ

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ uchycení           | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru uchycení | 10 mm                       |

# STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Objednací číslo 00078712

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

