

GALEA

5077PJH125R05-22X40

EAN 4031582368420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Galea
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	162 mm
Totaal gewicht	0,595 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Twee balraces
Offset	40 mm
Draaicirkel	205 mm

FITTING

Type bevestiging	Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout	22 mm
Lengte Bout	40 mm

GALEA

5077PJH125R05-22X40

EAN 4031582368420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

