

ALPHA

3488PQR260P65 black/darkblue

EAN 4031582438246



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Bokwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	300 kg
Totale hoogte	310 mm
Totaal gewicht	3,5 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Pneumatische band, blokprofiel
Lager	Rollager
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	260 mm
Breedte Loopvlak	85 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	200 mm
Breedte plaat	160 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	160 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	120 mm
Diameter bevestigingsgat	14 mm