

ALPHA STAINLESS

8477U00080P62

EAN 4031582313079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	108 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,78 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Roestvrij staal
Offset	44,5 mm
Zwenk radius	123 mm
Draaicirkel	246 mm
Diameter koepel	75 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477U00080P62

EAN 4031582313079

Bestelnummer 00035615
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8477U00080P62-nieuw

