

## STYLEA

5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

EAN 4031582359855



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ● |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nume produs                       | Stylea                         |
| Tip                               | Rola pivotantă                 |
| Standard                          | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg                          |
| Conductiv electric                | Nu                             |
| Inoxidabil                        | Nu                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 80 kg                          |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                         |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                          |
| Înălțime totală                   | 35 mm                          |
| Lățime totală                     | 52 mm                          |
| Greutate totală                   | 0,05 kg                        |

## FURCA

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă              |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă    |
| Rulment pivotant          | Tijă , pivotantă       |
| Culoare                   | Negru grafit (RAL9011) |
| Offset                    | 12 mm                  |
| Raza de pivotare          | 37 mm                  |
| Interferență pivotantă    | 74 mm                  |
| Diametru cupolă           | 15,2 mm                |

## ROATĂ

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă                |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic         |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă                                     | Rivrat                       |
| Benză de rulare                         | 12 mm                        |
| Roată                                   | Negru grafit (RAL9011)       |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 40 mm                        |
| Diametrul găurii Axă                    | 0 mm                         |
| Lungime butuc                           | 0 mm                         |
| Lățimea corpului                        | 12 mm                        |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A                |

## RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm                           |

# STYLEA

5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

EAN 4031582359855

Numărul de comandă 00770013

Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

