
PRODUKTINFORMATION

ALPHA STAINLESS

8477UFD100P62

EAN 4031582346961



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha stainless
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	0,98 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	41 mm
Udfaldsradius	123 mm
Udfaldsdiameter	246 mm
Dome-diameter	75 mm

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Rulleleje , Rustfri
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	34 mm
Fælgbredde	34 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	85 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UFD100P62

EAN 4031582346961

Bestillingsnummer 00034798

Product Drawings

