

# AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999

Número de pedido 00036680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila stainless                 |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas   |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 75 kg                           |
| Capacidad de carga estática   | 150 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                           |
| Altura total                  | 100 mm                          |
| Ancho total                   | 43 mm                           |
| Peso total                    | 0,29 kg                         |

## ARO

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica      |
| Cojinete                           | Cojinete liso           |
| Color Aro                          | Gris plateado (RAL7001) |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas |
| Diámetro                           | 75 mm                   |
| Ancho de Banda de rodadura         | 25 mm                   |
| Anchura del cuerpo                 | 25 mm                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A              |

## SOPORTE

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Material                 | Acero Inoxidable, mediano |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                     |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas     |
| Color                    | Acero Inoxidable          |
| Desplazamiento           | 24 mm                     |
| Radio de giro            | 81 mm                     |
| Interferencia de giro    | 162 mm                    |
| Diámetro del domo        | 43 mm                     |
| Inoxidable               | ✓                         |

## AJUSTE

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo                                                    |
| Diámetro del agujero del Perno | 11 mm                                                                    |
| Sugerencia                     | Las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. |

# AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999

Número de pedido 00036680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

