

## PURETECH

DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото      | Стомана от лист                 |
| Материал на резбата     | Плътна гума без маркировка      |
| Лагер                   | Конусен сачмен лагер            |
| Цвят на Колело          | Синьо покритие                  |
| Предпазители за резби   | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 75 mm                           |
| Ширина на Резба         | 25 mm                           |
| Диаметър на отворите Ос | 6 mm                            |
| Дължина на центъра      | 28 mm                           |
| Ширина на тялото        | 25 mm                           |
| Твърдост на Резба (A)   | 80 бряг А                       |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Puretech                     |
| Тип                                | Колело                       |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 55 kg                        |
| Електропроводим                    | Не                           |
| Неръждаемост                       | Не                           |
| Статичен Товароносимост            | 110 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C                        |
| Общо тегло                         | 0.22 kg                      |

# PURETECH

DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Номер на поръчката 00004955  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

