

NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Número de pedido 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 120 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 100 kg

Capacidad de carga estática 240 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 0,155 kg

ARO

Material del cuerpo Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS)

Color Aro Amarillo miel (RAL1005)

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 70 mm

Ancho de Banda de rodadura 20 mm

Diámetro del agujero del Eje 20 mm

Longitud del cubo 12 mm

Anchura del cuerpo 20 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Dureza de la Banda de rodadura (D) 42 Shore D

NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Número de pedido 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

