

NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип корпуса	Колесо
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	8,673 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Литье
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Колесо с фланцем
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	75 mm
Диаметр отверстия Ось	80 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Диаметр Круг отверстия	112 mm
Диаметр отверстия	15 mm
Подходит для	atlet

ФИТИНГ

Количество монтажных отверстий Болт	4
-------------------------------------	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

