

## GALEA STAINLESS

5080PIO100P30-12

EAN 4031582370850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Galea stainless
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Roestvrij	✓
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	139 mm
Totaal gewicht	0,406 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Offset	40 mm
Zwenk radius	90 mm
Draaicirkel	180 mm

## FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	12 mm

# GALEA STAINLESS

5080PIO100P30-12

EAN 4031582370850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

