

STYLEA

5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

EAN 4031582335705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Stylea
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	68 mm
Загальна ширина	43 mm
Загальна вага	0,13 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Графітовий чорний (RAL9011)
Офсет (Зсув)	25 mm
Радіус повороту	53 mm
Поворотне з'єднання	106 mm
Діаметр ковпачка	27 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Антрацитово-сірий (RAL7016)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	65 mm
Протектор	8 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	8 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm
Довжина Стрижень	20 mm

STYLEA

5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

EAN 4031582335705

Номер замовлення 00079229

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

