

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Numer zamówienia 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ○ ○ ○

Odejście ● ● ● ● ●

Odporność na korozję ● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech heat
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	125 kg
Nośność statyczne	250 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	280 °C
Waga całkowita	0,341 kg

KOŁO

Materiał ciała	Aluminium
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Sucha tuleja łożyskowa
Kolor Koło	Metaliczny
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Średnica otworu Oś	8,4 mm
Długość piasty	45 mm
Szerokość korpusu	35 mm
Twardość Bieżnia (D)	95 Shore D

OBUDOWA

Nierdzewne ✓

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Numer zamówienia 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

