

# DELTA TWIN

9940ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365658

Номер замовлення 00837750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атритація ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Delta twin

Тип Поворотний Колісна опора

Стандартний EN12532 - Транспортувальне обладнання

Обвантажопідйомність 4 км/год 750 kg

Обвантажопідйомність 6 км/год 600 kg

Статичний Вантажопідйомність 1500 kg

Діапазон температур (мінімальний) -10 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна висота 178 mm

Загальна ширина 157 mm

Загальна вага 4,862 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
	м'який
	опуклий
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Дорожньо-сірий А (RAL7042)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (А)	80 Прибережна А

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Виля Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Прозоре Покриття
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	126,5 mm
Поворотне з'єднання	253 mm
Діаметр ковпачка	136 mm

# DELTA TWIN

9940ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365658

Номер замовлення 00837750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# DELTA TWIN

9940ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365658

Номер замовлення 00837750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

