

ZETA

4681IFP250P63 LEVER-XL

EAN 4031582399875

Номер замовлення 00860948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	500 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	400 kg
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	290 mm
Загальна ширина	96 mm
Загальна вага	4,89 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Сірий / не маркування
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	250 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	67 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	55 mm
Поворотне з'єднання	230 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ZETA

4681IFP250P63 LEVER-XL

EAN 4031582399875

Номер замовлення 00860948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

