

# OMIKRON

9250FTP400P66

EAN 4031582314021  
Broj porudžbine 00801740

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●○●

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○●

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Omikron                          |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak                  |
| Standard                       | EN12533 - Tockoviza teske terete |
| Nosivost na 4 km/h             | 3840 kg                          |
| Nosivost na 6 km/h             | 3200 kg                          |
| Statički Nosivost              | 7680 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                            |
| Sveukupna visina               | 470 mm                           |
| Ukupna težina                  | 49,022 kg                        |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | Casting                  |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 400 mm                   |
| Širina omotac              | 100 mm                   |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |

## KUCISTE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Materijal       | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško           |
| oblik viljuska  | Pravo                                     |
| okretni lezaj   | kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta |
| ofset           | 115 mm                                    |
| okretni radijus | 315 mm                                    |
| Otpor okretanju | 630 mm                                    |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 250 mm            |
| Širina ploče                     | 200 mm            |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 210 mm            |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 160 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 17 mm             |

## TEHNIČKI CRTEŽI

