

AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001

EAN 4031582370966

订单号 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Aviana
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	102 mm
总宽度	69 mm
总重量	0.341 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	圆锥球轴承不锈钢
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	银灰色 (RAL7001)
偏移量	28 mm
旋转半径	68.5 mm
转向干涉	137 mm
圆顶直径	54 mm

固定件

固定件类型	带制动元件的矩形板
上板长	70 mm
上板宽	55 mm
上板孔长度 (最小)	51 mm
上板孔长度 (最大)	41 mm
上板孔宽度 (最小)	51 mm
上板孔宽度 (最大)	57 mm
上板孔直径	5.5 mm



AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001

EAN 4031582370966
订单号 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

