제품 정보

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리아미드, 초무거움
트레드 재질	트랙 있는 더블 플랜지
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	26 mm
차축 홀 직경	15 mm
허브 길이	32 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

성능

롤 성능	●●●●●
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●●
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Duratech plus
하우징 유형	휠
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	240 kg
6km/h에서의 적재 용량	200 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	480 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

주문 번호 00860912

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH