

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Numărul de comandă 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Roată | Alb natural |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 125 mm |
| Benză de rulare | 40 mm |
| Diametrul găurii Axă | 12 mm |
| Lungime butuc | 48 mm |
| Lățimea corpului | 40 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Basetech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 200 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 400 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Greutate totală | 0,207 kg |

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Numărul de comandă 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

