

ALPHA STAINLESS

8477UFD100P62

EAN 4031582346961
Numero d'ordine 00034798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
----------------------------	-----------

Rumore	● ● ● ● ○
--------	-----------

Attrito	● ● ● ○ ○
---------	-----------

Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●
----------------------------	-----------

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha stainless
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	160 kg
Inossidabile	✓
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	128 mm
Larghezza complessiva	75 mm
Peso complessivo	0,981 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
	morbido
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	34 mm
Larghezza corpo	34 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Acciaio Inossidabile
Disassamento	41 mm
Raggio di piroettamento	123 mm
Ingombro di piroettamento	246 mm
Diametro cuffia superiore	75 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	105 mm
Larghezza della piastra	85 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	77 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	60 mm
Larghezza foro piastra (minima)	77 mm
Larghezza foro piastra (massima)	80 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFD100P62

EAN 4031582346961

Numero d'ordine 00034798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

3477U00100P62-neu

