

DURATECH

TOP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271
Bestelnummer 00832617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	95 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	95 mm
Breedte wielkern	95 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	720 kg
Statisch draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,577 kg

DURATECH

TOP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271
Bestelnummer 00832617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

