

DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ○ ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Duratech
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	900 kg
6km/h에서의 적재 용량	720 kg
적재 용량 정적	1800 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.566 kg

휠

차체 재질	폴리아미드, 무거움
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	내추럴 화이트
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	82 mm
트레드 폭	91 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	93 mm
차체 너비	91 mm
트레드의 경도(D)	75 쇼어 D
베어링 유형	6204ZV

DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

