

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea clinic                                  |
| Tipo                          | Rueda giratoria con central, Freno total      |
| Estándar                      | similar EN12531- Ruedas de cama hospitalarias |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 150 kg                                        |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 150 kg                                        |
| Conductivo eléctrico          | No                                            |
| Inoxidable                    | Sí                                            |
| Capacidad de carga estática   | 300 kg                                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                                         |
| Altura total                  | 130 mm                                        |
| Ancho total                   | 71 mm                                         |
| Peso total                    | 0.94 kg                                       |
| Certificación                 | Probado y supervisado por TÜV Süd             |

## SOPORTE

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                                                 |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte                              |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión                          |
| Desplazamiento           | 40 mm                                                     |
| Radio de giro            | 102.5 mm                                                  |
| Interferencia de giro    | 205 mm                                                    |
| Sugerencia               | Soporte con Deflector de cables integrado de Polietileno. |

## ARO

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                                    |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado                       |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                      |
| Diámetro                           | 125 mm                                       |
| Ancho de Banda de rodadura         | 15 mm                                        |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                                   |

## AJUSTE

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste     | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta                               |
| Diámetro del Perno | 32 mm                                                                                         |
| Longitud del Perno | 50 mm                                                                                         |
| Sugerencia         | El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación. |


Club  
Diseñador  
Deutscher

Premio  
Interzum

IF Premio  
Diseño

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002


EAN 4031582382846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Planos del producto

---



Club  
Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



IF Premio  
Diseño