

AGILA

2477UAP100R47-32-35

EAN 4031582327137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip kućišta	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	138 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuskas	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	43,5 mm
okretni radijus	131 mm
Otpor okretanju	262 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Sintetički proširivač, kvadrat
ekspandirajući nastavak (Minimalno)	32 mm
ekspandirajući nastavak (maksimalno)	35 mm
Savet	Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.

AGILA

2477UAP100R47-32-35

EAN 4031582327137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

