

## LEVINA

5370UAP100P51

EAN 4031582347708



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Levina                             |
| Behuizingstype               | Wielen                             |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                              |
| Totale hoogte                | 141 mm                             |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers   |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer    |
| Diameter                      | 100 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A             |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 40 Shore D             |

## BEHUIZING

|              |               |
|--------------|---------------|
| Materiaal    | Polyamide     |
| Vork Vorm    | Slank         |
| Zwenklager   | Twee balraces |
| Offset       | 36 mm         |
| Zwenk radius | 86 mm         |
| Draaicirkel  | 172 mm        |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 95 mm              |
| Breedte plaat               | 70 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 50 mm              |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |



Universele  
Design  
Award



Deutscher  
Ontwerper  
Club

## TECHNISCHE TEKENINGEN

