

P10-40X17 / 8

EAN 4031582320114
Broj porudžbine 00071744



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

otpornost na rdju

**OSNOVNI ATRIBUTI**

Naziv proizvoda	Pribor
Tip kućišta	pribor
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Statički Nosivost	80 kg
Sveukupna visina	8 mm
Ukupna težina	0,042 kg

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa Ploca U oblik
Dužina ploče	40 mm
Širina ploče	17 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	32 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	32 mm
Prečnik otvora ploče	4 mm