

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Numéro de commande 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Pneu élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Métallique
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Statique Capacité de charge	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids global	0,51 kg

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Numéro de commande 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

