

INTEGRAL TWIN LOAD

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral twin load
Ház típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	250 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	250 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	750 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	2,22 kg
Teljes szélesség	74 mm
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Ikerkerek villa
Forgócsapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	45 mm
Körbeforgás	249 mm
Kupola átmérője	70 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Szürkésfehér (RAL9002)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	15 mm
Test szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	91 Shore A
A futófelület keménysége (D)	40 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	51 mm
Csavarmenet pozíciója	7 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	2

German
Design
AwardRed Dot
Design
Award