


OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964
Broj porudžbine 00801882

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda | Omikron twin |
| Tip | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 2500 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 2000 kg |
| Statički Nosivost | 3750 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 275 mm |
| Ukupna širina | 154 mm |
| Ukupna težina | 15,768 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | Ливено Гвожђе |
| materijal omotaca | Poliuretana, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Med žuta (RAL1005) |
| štيتnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 200 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

KUCISTE

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Materijal | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško |
| oblik viljuska | kuciste za dva Tocak |
| Boja | Transparentni premaz |
| | ✓ |
| Prečnik kupole | 160 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 200 mm |
| Širina ploče | 160 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 120 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 160 mm |
| Prečnik otvora ploče | 15 mm |

OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964
Broj porudžbine 00801882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

