

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°

EAN 4031582550412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral assist                                                                 |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé                  |
| Norme                           | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital                                            |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                                                                          |
| Conducteur d'électricité        | Non                                                                             |
| Inoxydable                      | Non                                                                             |
| Capacité de charge statique     | 450 kg                                                                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                                                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                                                           |
| Hauteur                         | 183 mm                                                                          |
| Largeur totale                  | 110,5 mm                                                                        |
| Poids                           | 5,01 kg                                                                         |
| Type de protection              | IPX6 (uniquement pour les composants électroniques à l'état monté)              |
| Température ambiante admissible | Température de fonctionnement de 5 °C à 40 °C, humidité de l'air de 20 % à 80 % |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la chape    | Électrique                      |
| Forme de la chape       | Drive                           |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape     | Blanc gris (RAL9002)            |
| Déport                  | 40 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 115 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 110,5 mm                        |

## ROUE

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Corps de roue              | Acier, fer             |
| Bandage                    | Polyuréthane, coulé    |
| Roulement                  | Moyeu moteur           |
| Couleur du bandage de roue | Gris ardoise (RAL7015) |
| Pare-fils                  | Pare-fils intégré      |
| Diamètre                   | 150 mm                 |
| Largeur du bandage         | 50 mm                  |
| Dureté du bandage (A)      | 85 Shore A             |

## FIXATION

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |
|------------------|------------------------------------------------|

Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°


EAN 4031582550412

Numéro de commande 900000051

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°

EAN 4031582550412

Numéro de commande 900000051

