

COMPACTA

1430POI050P60-59x47

EAN 4031582336689



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Compacta
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	66 mm
Àmplia general	43 mm
Pes total	0,14 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acero, luz
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Una Carrera de bolas
Color	Passivat blau
Desplaçament	16 mm
Scio de giro	41 mm
Sterferencia de giro	82 mm
Dome Dictel	43 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	21 mm
Corporació ample	21 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	59 mm
Placa ampla	47 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	35 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	46 mm
Placa de diàmetre	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59x47

EAN 4031582336689

Número de comanda 00032260
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

