

ZETA REVERSE

468SU00200P63 180° WT50

EAN 4031582398199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ○ ○ ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta reverse
Type	Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	640 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	240 mm
Totaal gewicht	3,07 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	155 mm
Uitzwenking	310 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

ZETA REVERSE

468SU00200P63 180° WT50

EAN 4031582398199

Bestelnummer 00860929
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

