PRODUKTINFORMATION

LEVINA

5371XSP100R05-28x45

EAN 4031582360318



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Levina
Type	Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	137 mm

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Slank
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udladning	36 mm
Udfaldsradius	98 mm
Udfaldsdiameter	196 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Solid Stift, rund
Boltdiameter	28 mm
Boltlængde	45 mm

Universel Design Award

Deutscher Designer Club


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA

5371XSP100R05-28x45

EAN 4031582360318

Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH