

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	140 mm
Ширина на Резба	60 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	65 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Тип лагер	6006 2RS
Тип уплътнение	A
Подходящ за	bt_linde

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Товароносимост при 3 км/ч	700 kg
Статичен Товароносимост	1400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	2,99 kg

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

