

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ○ ○ ○ ○ ○ |
| El soroll del moviment    | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Atràcia                   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Resistència a la corrosió | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Footmaster            |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 250 kg                |
| Conducció elèctrica        | No                    |
| Inoxidable                 | No                    |
| Tracidad de carga estàtica | 250 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 90 °C                 |
| Alçada total               | 82,5 mm               |
| Àmplia general             | 70 mm                 |
| Pes total                  | 0,7 kg                |

## SUPORT

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Color                | Blanco |
| Desplaçament         | 36 mm  |
| Scio de giro         | 63 mm  |
| Sterferencia de giro | 126 mm |
| Dome Dictel          | 70 mm  |

## RODA

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| El Bearing              | Roamiento de rodillos ratpenat |
| Roda de color           | Negre                          |
| Diametralització        | 50 mm                          |
| Banda de rodadura ample | 25 mm                          |
| Corporació ample        | 25 mm                          |

## FITACIÓ

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Placa llarga                        | 73 mm |
| Placa ampla                         | 73 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 58 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 58 mm |
| Placa de diàmetre                   | 7 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144

Número de comanda 00062076

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

