



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	40 kg
静态载重	80 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	57 mm
总宽度	37 mm
总重量	0.65 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	55 mm
胎面宽度	11 mm

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	64 mm
转向干涉	128 mm
圆顶直径	18 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

STYLEA

5925UOI055L51-10

EAN 4031582406412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

