

MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Mono
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	70 kg
静态载重	140 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	104 mm
总宽度	0 mm
总重量	0.143 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
胎面颜色	石墨黑 (RAL9011)
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	80 mm
胎面宽度	24 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	24 mm
胎面硬度 (A)	90 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	白色铝质 (RAL9006)
偏移量	34 mm
旋转半径	74 mm
转向干涉	148 mm
圆顶直径	0 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

产品信息

MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

